



Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 1,5×D, Typ: 18



Bestelldaten

Bestellnummer	232240 18
GTIN	4045197717740
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Mit Innenkühlung.

Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c : 18 - 24 mm

Nutzlänge L_1 : 36 mm

Schaft-Ø D_s : 25 mm

Schaftlänge L_s : 56 mm

Spannschrauben: 232990 TX9

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	25 mm
Ø-Bereich D_c	18 - 24 mm
Nutzlänge L_1	36 mm
Spannschrauben	232990 TX9
Schaftlänge L_s	56 mm
Anzahl Schneiden Z	2

Ausführung	1,5xD
Schaft	ISO 9766
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX9	232990 TX9
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX9	674248 TX9