

SWISS TOOLS

Bohrstangenschaft, HSK-T, Schaft-Ø / Ø D – A-Maß: 63/40-180mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	320102 63/40-180
GTIN	2050001772886
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Ausführung:**

- Für effiziente Drehbearbeitung.
- Für links- und rechtsdrehende Bearbeitung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Wechselschneidköpfen.

Hinweis:

Passende Wechselköpfe siehe Nr. 264826 – 264827.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	180 mm
Schaft-Ø	63 mm
Ø D	40 mm
Aufnahme	HSK-T
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft