

SWISS TOOLS

Bohrstangenschaft schwingungsgedämpft, HSK-T, Schaft-Ø / Ø D – A-Maß: 63/32-185 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	320103 63/32-185
GTIN	2050001772800
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Ausführung:

- Für effiziente Drehbearbeitung.
- Für links- und rechtsdrehende Bearbeitung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Wechselschneidköpfen.

Hinweis:

Passende Wechselköpfe siehe Nr. 264826 – 264827.

Innenkühlung: ja

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	185 mm
Schaft-Ø	63 mm
Ø D	32 mm
Aufnahme	HSK-T
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft

