HOLEX

Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 12×D, Typ: 36

Bestelldaten

Bestellnummer	232270 36
GTIN	4045197717948
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10. **Gerade genutet.**
Hinweis:
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.
Vorschubwerte f um 10% und v_c–Werte um 30% reduzieren.
Innenkühlung: nein
Anzahl Schneiden Z: 2
Ø-Bereich D_c: 36 - 47 mm
Nutzlänge L_1: 432 mm
Morsekegel MK Größe: 4
Spannschrauben: 232990 TX20

Technische Beschreibung

Spannschrauben	232990 TX20
Ø-Bereich D_c	36 - 47 mm
Nutzlänge L_1	432 mm
Morsekegel MK Größe	4
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	12×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20	674248 TX20
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX20	232990 TX20
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600