

SWISS TOOLS

**Bohrstangenschaft, PSC, Schaft-Ø / Ø D – A-Maß: 40/32-110mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320407 40/32-110
GTIN	2050001772770
Artikelklasse	36D

**Beschreibung****Ausführung:**

- Für effiziente Drehbearbeitung.
- Für links- und rechtsdrehende Bearbeitung.

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Wechselschneidköpfen.

**Hinweis:**

Passende Wechselköpfe siehe Nr. 264826 – 264827.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	110 mm
Schaft-Ø	40 mm
Ø D	32 mm
Aufnahme	PSC
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft