



Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 12×D, Typ: 18



Bestelldaten

Bestellnummer	232256 18
GTIN	4045197717801
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Mit Innenkühlung.

Hinweis:

Vorschubwerte f um 10% und v_c -Werte um 30% reduzieren.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z : 2

Ø-Bereich D_c : 18 - 24 mm

Nutzlänge L_1 : 288 mm

Schaft-Ø D_s : 25 mm

Schaftlänge L_s : 56 mm

Spannschrauben: 232990 TX9

Technische Beschreibung

Ø-Bereich D_c	18 - 24 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Nutzlänge L_1	288 mm
Spannschrauben	232990 TX9
Schaftlänge L_s	56 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	12×D
Schaft	ISO 9766

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX9	674248 TX9
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX9	232990 TX9
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2