



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Treppen-Podest mit Stahl-Gitterrost, fahrbar, mögliche Treppenanzahl 2 – 5, Stufenanzahl inklusive Plattform: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	966149 4
GTIN	4031405510203
Artikelklasse	98G

Beschreibung

Ausführung:

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Fahrbar durch 2 Hubrollen. Obere Standfläche 550 × 300 mm.

Technische Beschreibung

Grundfläche Tiefe	1,21 m
Plattformhöhe ohne Geländer	0,8 m
Rollen	ja
Gewicht	16 kg
Tritt Ausführung	Stufe
Material	verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe ca.	2,8 m
Plattformtiefe	300 mm
Begehbarkeit	einseitig
Grundfläche Breite	0,78 m
Stufenanzahl inklusive Plattform	4
Plattformbreite	550 mm
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Arbeitspodest