



Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 1,5×D, Typ: 13



Bestelldaten

Bestellnummer	232257 13
GTIN	4045197717856
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Gerade genutet.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c: 13 - 17,5 mm

Nutzlänge L₁: 26 mm

Morsekegel MK Größe: 2

Spannschrauben: 232990 TX8

Technische Beschreibung

Nutzlänge L ₁	26 mm
Ø-Bereich D _c	13 - 17,5 mm
Spannschrauben	232990 TX8
Morsekegel MK Größe	2
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	1,5×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein

Produktart

Wendeplattenbohrer

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX8

232990 TX8

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt
eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m

211750 1,3