



## Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 1,5xD, Typ: 18



### Bestelldaten

Bestellnummer	232257 18
GTIN	4045197717863
Artikelklasse	22G

### Beschreibung

#### Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

#### Gerade genutet.

#### Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Nutzlänge L<sub>1</sub>: 36 mm

Morsekegel MK Größe: 3

Spannschrauben: 232990 TX9

### Technische Beschreibung

Ø-Bereich D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Spannschrauben	232990 TX9
Nutzlänge L <sub>1</sub>	36 mm
Morsekegel MK Größe	3
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	1,5xD
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein

Produktart

Wendeplattenbohrer

---

**Zubehör**

Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX9

232990 TX9

PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX9

674248 TX9

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt  
eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m

211750 2,2