



Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 12×D, Typ: 25



Bestelldaten

Bestellnummer	232256 25
GTIN	4045197717818
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Mit Innenkühlung.

Hinweis:

Vorschubwerte f um 10% und v_c -Werte um 30% reduzieren.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: ja

Anzahl Schneiden Z : 2

Ø-Bereich D_c : 25 - 35 mm

Nutzlänge L_1 : 300 mm

Schaft-Ø D_s : 32 mm

Schaftlänge L_s : 60 mm

Spannschrauben: 232990 TX15

Technische Beschreibung

Nutzlänge L_1	300 mm
Ø-Bereich D_c	25 - 35 mm
Spannschrauben	232990 TX15
Schaft-Ø D_s	32 mm
Schaftlänge L_s	60 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	12×D
Schaft	ISO 9766

Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659906 1600
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX15	232990 TX15
8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m	659957 1600