



Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 1,5xD, Typ: 36



Bestelldaten

Bestellnummer	232257 36
GTIN	4045197717887
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Gerade genutet.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c: 36 - 47 mm

Nutzlänge L₁: 70,5 mm

Morsekegel MK Größe: 4

Spannschrauben: 232990 TX20

Technische Beschreibung

Ø-Bereich D _c	36 - 47 mm
Spannschrauben	232990 TX20
Nutzlänge L ₁	70,5 mm
Morsekegel MK Größe	4
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	1,5xD
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein

Produktart

Wendeplattenbohrer

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX20

674248 TX20

Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX20

232990 TX20

8 mm-Klinge, mit Magnet mit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm

659874 50

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m

659906 1600

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m

659957 1600