



Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 12×D, Typ: 13



Bestelldaten

Bestellnummer	232270 13
GTIN	4045197717917
Artikelklasse	22G

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Vorschubwerte f um 10% und v_c -Werte um 30% reduzieren.

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe **Nr. 343000-343530**.

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 2

Ø-Bereich D_c : 13 - 17,5 mm

Nutzlänge L_1 : 156 mm

Morsekegel MK Größe: 2

Spannschrauben: 232990 TX8

Technische Beschreibung

Ø-Bereich D_c	13 - 17,5 mm
Nutzlänge L_1	156 mm
Spannschrauben	232990 TX8
Morsekegel MK Größe	2
Anzahl Schneiden Z	2
Ausführung	12×D
Schaft	Morsekegel
Innenkühlung	nein
Produktart	Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx® Schrauben-Set 10-teilig Antrieb TX8	232990 TX8
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,3 N·m	211750 1,3
PrecisionBit für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8