

SWISS TOOLS

**Bohrstangenschaft, HSK-T, Schaft-Ø / Ø D – A-Maß: 63/40-140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320102 63/40-140
GTIN	2050001772930
Artikelklasse	36D

**Beschreibung****Ausführung:**

- Für effiziente Drehbearbeitung.
- Für links- und rechtsdrehende Bearbeitung.

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Wechselschneidköpfen.

**Hinweis:**

Passende Wechselköpfe siehe Nr. 264826 – 264827.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	140 mm
Schaft-Ø	63 mm
Ø D	40 mm
Aufnahme	HSK-T
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft