



Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 25, Bohrung d₂ (H6): 20 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 319180 20 |
| GTIN | 4045197717566 |
| Artikelklasse | 32V |

Beschreibung

Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 25

Außen-Ø d₃: 40 mm

l_{1 -0,2}: 67 mm

l₂: 54 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|--------|
| l _{1 -0,2} | 67 mm |
| Außen-Ø d ₃ | 40 mm |
| l ₂ | 54 mm |
| Bohrung d ₂ (H6) | 20 mm |
| Form | E |
| VDI-Größe | VDI 25 |
| d ₆ | 58 mm |
| Farbcode VDI-Schaft | VDI 25 |

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme