



Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1, VDI 25, Bohrung d₂ (H6): 25 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319180 25
GTIN	4045197717573
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 25

Außen-Ø d₃: 45 mm

l_{1 -0,2}: 75 mm

l₂: 59 mm

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H6)	25 mm
l _{1 -0,2}	75 mm
l ₂	59 mm
Außen-Ø d ₃	45 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 25
d ₆	58 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 25

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme