



Bohrstangenhalter Form E2, VDI 25, Bohrung d2 (H7): 12 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319325 12
GTIN	4045197718303
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 25

l₆: 50 mm

l₇: 41 mm

Technische Beschreibung

Bohrung d ₂ (H7)	12 mm
l ₇	41 mm
d ₈	40 mm
l ₆	50 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 25
d ₆	58 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 25

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme