

**Bohrstangenhalter Form E2, VDI 25, Bohrung d2 (H7): 20 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	319325 20
GTIN	4045197718327
Artikelklasse	32V

Beschreibung**Verwendung:**

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 25

l₆: 50 mm

l₇: 41 mm

Technische Beschreibung

d ₈	58 mm
l ₇	41 mm
l ₆	50 mm
Bohrung d ₂ (H7)	20 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 25
d ₆	58 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 25

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme