



Bohrstangenhalter Form E2, VDI 25, Bohrung d₂ (H7): 25 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	319325 25
GTIN	4045197718334
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: E

Farbcode VDI-Schaft: VDI 25

l₆: 60 mm

l₇: 51 mm

Technische Beschreibung

d ₈	58 mm
Bohrung d ₂ (H7)	25 mm
l ₇	51 mm
l ₆	60 mm
Form	E
VDI-Größe	VDI 25
d ₆	58 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 25

Produktart

VDI-Werkzeugaufnahme