



## Federbandschellenzange mit Feststeller, ganze Länge: 250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	719967 250
GTIN	4003773078623
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Auf Basis der gesenkgeschmiedeten Wasserpumpenzange Cobra® mit Rasten-Feinverstellmöglichkeit. Mit speziellen Backen zum Halten von selbstspannenden Schlauchklemmen; **Backen um 360° drehbar**. Zange schwarz atramentiert. Mit Feststeller und Einhand-Entriegelung. Ermöglicht einfaches und sicheres Arbeiten bei gespannter Schelle.

#### Vorteil:

Geringer Kraftaufwand durch überlegene Hebelübersetzung. Maulöffnung bis 80 mm.

#### Verwendung:

Zum sicheren Greifen von selbstspannenden Schlauchklemmen, Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringen.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	250 mm
mit Feststeller	ja
Anzahl Rasten Feineinstellung	19
Öffnungsweite	80 mm
Spannweite	≥ 40 mm
Nenngröße	70 mm
max. Spannweg	40 mm
Ausführung Griff	mit Kunststoff überzogen

Werkstoff	Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Oberfläche Zange	grau atramentiert
Backen 360° drehbar	ja
Produktart	Klemmzange