

Garant
TCMT 110208, Sorte: HB725


Bestelldaten

Bestellnummer	260984 HB725
GTIN	4045197713599
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 110208 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm

 Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	UM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Hauptanwendung	UNI
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Sorte	HB725

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110208
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen