

Garant

Klemmdrehhalter STGCR 90°, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260906 25/16
GTIN	4045197713278
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	269005 7
ISO-Code Halter	STGCR/L 2525M16
Schaftgröße	25 mm
Plattengröße	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Kopflänge L ₁	23 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 18	269028 18
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 7	269005 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500