

**Garant****Klemmdrehhalter STGCR 90°, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260906 20/16
GTIN	4045197713261
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	22 mm
Schaftgröße	20 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Unterlegplatte	269005 7
Plattengröße	16 mm
ISO-Code Halter	STGCR/L 2020K16
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 18	269028 18
Unterlegplatte Typ 7	269005 7
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500