

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVVCR 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**


Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261352 20/11 |
| GTIN | 4045197713629 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| passende Wendeschneidplatte | VC.. 1103.. |
| Kopflänge L ₁ | 50 mm |
| ISO-Code Halter | A20Q SVVCR/L11 |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 22 |
| Halsbreite L ₄ | 13,9 mm |
| Mindestvorbohr-Ø D _{min} | 25 mm |
| Plattengröße | 11 mm |
| Mittenversatz L ₃ | 14 mm |
| Gesamtlänge L | 180 mm |
| Spannhöhe L ₂ | 19 mm |
| Einstellwinkel κ | 72,5 Grad |
| Nutztiefe T | 9,5 mm |
| Schaft-Ø D _s | 20 mm |
| Norm | Werknorm |
| Einsatzart | rechts |
| Innendrehtiefe bis | 3×D |

| | |
|--------------|-------------------|
| Innenkühlung | ja |
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|---|-------------|
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 22 | 269028 22 |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15 | 674248 TX15 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |