

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVVCL 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261353 16/11
GTIN	4045197713643
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Kopflänge L <sub>1</sub>	40 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	11,9 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	14 mm
Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A16M SVVCR/L11
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	23 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15,5 mm
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Nutztiefe T	9,5 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500