

Garant**Klemmdrehhalter STGCL 90°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260907 16/16
GTIN	4045197713285
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	16 mm
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Kopflänge L ₁	22 mm
Schaftgröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
ISO-Code Halter	STGCR/L 1616H16
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Unterlegplatte	269005 7
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen

Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 7	269005 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 18	269028 18
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500