## Klemmdrehhalter STGCL 90°, für Wendeschneidplatten TC.., links, Schaft-/Plattengröße: 16/16mm



## **Bestelldaten**

Bestellnummer	260907 16/16
GTIN	4045197713285
Artikelklasse	21T

## **Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	16 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	22 mm
Schaftgröße	16 mm
passende Wendeschneidplatte	TC 16T3
ISO-Code Halter	STGCR/L 1616H16
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Unterlegplatte	269005 7
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen



Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 7	269005 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 18	269028 18
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,	
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500	659957 500
cN·m	