

Garant
DC.T 11T304, Sorte: HB725


Bestelldaten

Bestellnummer	260462 HB725
GTIN	4045197713551
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T304 HB725 Sorte: HB725

Spanbrecher: UM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Spanbrecher	UM
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm

Sorte	HB725
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen