

Klemmdrehhalter STGCL 90°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft- / Plattengröße: 20/16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260907 20/16
GTIN	4045197713292
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	22 mm
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	16 mm
ISO-Code Halter	STGCR/L 2020K16
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Unterlegplatte	269005 7
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 18	269028 18
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 7	269005 7
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500