

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVVCL 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261353 20/11
GTIN	4045197713650
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	A20Q SVVCR/L11
Kopflänge L <sub>1</sub>	50 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	13,9 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
Mittenversatz L <sub>3</sub>	14 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	19 mm
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Nutztiefe T	9,5 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500