

Garant**Klemmdrehhalter STGCL 90°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft- / Plattengröße: 25/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260907 25/16
GTIN	4045197713605
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	STGCR/L 2525M16
Kopflänge L ₁	23 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	16 mm
Unterlegplatte	269005 7
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Schaftgröße	25 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen

Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 7	269005 7
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 18	269028 18
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500