

**Garant****Klemmdrehhalter STGCR 90°, für Wendeschneidplatten TC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260906 16/16
GTIN	4045197713254
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	20 mm
ISO-Code Halter	STGCR/L 1616H16
Kopflänge L <sub>1</sub>	22 mm
passende Wendeschneidplatte	TC.. 16T3..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	16 mm
Schaftgröße	16 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Unterlegplatte	269005 7
Gesamtlänge L	100 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	90 Grad

Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 18	269028 18
Unterlegplatte Typ 7	269005 7
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500