

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SVVCL 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261353 25/16
GTIN	4045197713667
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	16 mm
ISO-Code Halter	A25R SVVCR/L16
Mittenversatz L <sub>3</sub>	20 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	34 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Halsbreite L <sub>4</sub>	19,5 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	62,5 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	23 mm
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Nutztiefe T	13 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500