



Flügeltürschrank mit Vollblech-Flügelüren, Höhe: 1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	949521 1000
GTIN	4062406082024
Artikelklasse	92S

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Türen. DOM-Drehgriff mit **Stiftzylinderschloss**. Fachböden im 15-mm-Raster verstellbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035. Türen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**, keine Sonderlackierung möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	830 mm
Anzahl Fachboden	1
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Gewicht	32 kg
Höhe	1000 mm

Tiefe	400 mm
Breite	930 mm
Materialstärke	0,8 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	70 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	450 kg
Türöffnungswinkel	125 Grad
Höhenverstellung im Raster	15 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Ordnerschrank

Zubehör

Zusatzfachboden Typ 935	949524 935
Fachbodenträger-Set für Flügeltürschränke 20-teilig	959011