

HOLEX**Garderobenschrank mit Sockel und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 4****Bestelldaten**

Bestellnummer

949601 4

GTIN

Artikelklasse

92S

Beschreibung**Ausführung:**

Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslöcherung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

Belüftungskonzept: Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Norm:**DIN 4547****Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Namensschild	nein
Fachboden Tiefe	465 mm
Anzahl Kleiderstange	1
Schrägdach	nein
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Anzahl Fachboden fest	1
je Abteil Nutzbreite	220 mm
Tiefe	500 mm
Anzahl Abteile	4
Norm	DIN 4547
je Hutablage Nutzhöhe	345 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Schloss Ausführung	Stiftzylinderschloss
Höhe	1800 mm
Sonderlackierung möglich	nein
Gewicht	77 kg
Unterbau Ausführung	Sockel
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1270 mm
Breite	1190 mm
Lüftungsschlitze Tür	ja
Fachboden Breite	220 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Schuhschale aus Kunststoff Typ 1	949761 1
Zusätzlicher Schuhboden Abteillbreite 300 mm	949760 300
Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Kleiderbügel Stück 1	949775 1