



Flügeltürschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Höhe: 1950mm



Bestelldaten

Bestellnummer	949521 1950
GTIN	4062406082031
Artikelklasse	92S

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Türen. DOM-Drehgriff mit **Stiftzylinderschloss**. Fachböden im 15-mm-Raster verstellbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035. Türen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**, keine Sonderlackierung möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	930 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Höhe	1950 mm
Nutzhöhe	1857 mm
Anzahl Fachboden	4

Gewicht	63 kg
Tiefe	400 mm
Materialstärke	0,8 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	70 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	450 kg
Türöffnungswinkel	125 Grad
Höhenverstellung im Raster	15 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Ordnerschrank

Zubehör

Fachbodenträger-Set für Flügeltürschränke 20-teilig	959011
Zusatzfachboden Typ 935	949524 935