



Garderobenschrank mit Sockel und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 3



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 949601 3 |
| GTIN | 4062406082055 |
| Artikelklasse | 92S |

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

Belüftungskonzept: Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Höhe: 1800 mm

Breite: 900 mm
 Tiefe: 500 mm
 je Abteil Nutzbreite: 220 mm
 je Abteil Nutztiefe: 465 mm
 je Kleider-Abteil Nutzhöhe: 1270 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Tiefe | 500 mm |
| Schloss Ausführung | Stiftzylinderschloss |
| Anzahl Abteile | 3 |
| Höhe | 1800 mm |
| Unterbau Ausführung | Sockel |
| Gewicht | 64 kg |
| Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür |
| je Abteil Nutztiefe | 465 mm |
| je Kleider-Abteil Nutzhöhe | 1270 mm |
| Anzahl Fachboden fest | 1 |
| Norm | DIN 4547 |
| Lüftungsschlitze Tür | ja |
| je Hutablage Nutzhöhe | 345 mm |
| Fachboden Tiefe | 465 mm |
| Anzahl Kleiderstange | 1 |
| Schrägdach | nein |
| Sonderlackierung möglich | nein |
| Breite | 900 mm |
| je Abteil Nutzbreite | 220 mm |
| Fachboden Breite | 220 mm |
| Namensschild | nein |
| Materialstärke | 0,8 mm |
| Türöffnungswinkel | 110 Grad |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesinsatz |

| | |
|-------------|------------------------------|
| Farbauswahl | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Produktart | Garderobenschrank |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| Kleiderbügel Stück 10 | 949775 10 |
| Zusätzlicher Schuhboden Abteibbreite 300 mm | 949760 300 |
| Kleiderbügel Stück 1 | 949775 1 |
| Spiegel Typ 1 | 949770 1 |
| Schuhschale aus Kunststoff Typ 1 | 949761 1 |