



Garderobenschrank mit Sockel und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	949602 2
GTIN	4062406082079
Artikelklasse	92S

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Belüftungskonzept: Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.
Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Höhe: 1800 mm
 Breite: 610 mm
 Tiefe: 500 mm
 je Abteil Nutzbreite: 220 mm
 je Abteil Nutztiefe: 465 mm
 je Kleider-Abteil Nutzhöhe: 1270 mm

Technische Beschreibung

Fachboden Tiefe	465 mm
Breite	610 mm
für Vorhängeschloss	ja
Sonderlackierung möglich	nein
Anzahl Fachboden fest	1
Gewicht	43 kg
Höhe	1800 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1270 mm
Lüftungsschlitze Tür	ja
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
Norm	DIN 4547
je Hutablage Nutzhöhe	345 mm
Namensschild	nein
Fachboden Breite	220 mm
Tiefe	500 mm
je Abteil Nutztiefe	465 mm
je Abteil Nutzbreite	220 mm
Unterbau Ausführung	Sockel
Anzahl Abteile	2
Anzahl Kleiderstange	1
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Schrägdach	nein

Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Spiegel Typ 1	949770 1
Vorhängeschloss verzinkt verschiedenschließend Typ 40	085822 40
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügel verschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Zusätzlicher Schuhboden Abteillbreite 300 mm	949760 300
Schuhschale aus Kunststoff Typ 1	949761 1
Kleiderbügel Stück 1	949775 1