



## Garderobenschrank mit Kunststofffüßen und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	949604 2
GTIN	
Artikelklasse	92S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Belüftungskonzept:** Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

#### Norm:

**DIN 4547**

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

#### Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

für Vorhängeschloss	ja
Sonderlackierung möglich	nein
Anzahl Fachboden fest	1
je Abteil Nutzbreite	220 mm
Fachboden Breite	220 mm
Tiefe	500 mm
Fachboden Tiefe	465 mm
Anzahl Abteile	2
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Lüftungsschlitze Tür	ja
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Anzahl Kleiderstange	1
Breite	610 mm
je Hutablage Nutzhöhe	345 mm
Höhe	1800 mm
Gewicht	43 kg
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1270 mm
Norm	DIN 4547
Unterbau Ausführung	Kunststoff-Füße
Schrägdach	nein
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Namensschild	nein
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

**Zubehör**

Zusätzlicher Schuhboden Abteillbreite 300 mm	949760 300
Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Schuhschale aus Kunststoff Typ 1	949761 1