



Garderobenschrank mit Sockel und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	949602 3
GTIN	
Artikelklasse	92S

Beschreibung

Ausführung:

Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Belüftungskonzept: Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Namensschild	nein
Gewicht	64 kg
je Hutablage Nutzhöhe	345 mm
Sonderlackierung möglich	nein
Schrägdach	nein
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
Anzahl Fachboden fest	1
Norm	DIN 4547
Anzahl Abteile	3
Fachboden Tiefe	465 mm
Tiefe	500 mm
Lüftungsschlitze Tür	ja
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Unterbau Ausführung	Sockel
Breite	900 mm
Höhe	1800 mm
Fachboden Breite	220 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1270 mm
Anzahl Kleiderstange	1
je Abteil Nutzbreite	220 mm
für Vorhängeschloss	ja
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Kleiderbügel Stück 10	949775 10