



Garderobenschrank mit Kunststofffüßen und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 4



Bestelldaten

Bestellnummer

949604 4

GTIN

Artikelklasse

92S

Beschreibung

Ausführung:

Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Belüftungskonzept: Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Norm:**DIN 4547****Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
Gewicht	77 kg
Schrägdach	nein
Norm	DIN 4547
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1270 mm
Sonderlackierung möglich	nein
Breite	1190 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Höhe	1800 mm
Unterbau Ausführung	Kunststoff-Füße
für Vorhängeschloss	ja
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
je Hutablage Nutzhöhe	345 mm
Fachboden Breite	220 mm
Anzahl Kleiderstange	1
Anzahl Abteile	4
Lüftungsschlitze Tür	ja
je Abteil Nutzbreite	220 mm
Anzahl Fachboden fest	1
Fachboden Tiefe	465 mm
Namensschild	nein
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Zusätzlicher Schuhboden Abteibbreite 300 mm	949760 300
Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Schuhschale aus Kunststoff Typ 1	949761 1
Kleiderbügel Stück 1	949775 1