



Garderobenschrank mit Kunststofffüßen und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	949603 2
GTIN	4062406082109
Artikelklasse	92S

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

Belüftungskonzept: Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Höhe: 1800 mm

Breite: 610 mm
 Tiefe: 500 mm
 je Abteil Nutzbreite: 220 mm
 je Abteil Nutztiefe: 465 mm
 je Kleider-Abteil Nutzhöhe: 1270 mm

Technische Beschreibung

Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
je Abteil Nutzbreite	220 mm
Anzahl Kleiderstange	1
je Hutablage Nutzhöhe	345 mm
Tiefe	500 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1270 mm
Schrägdach	nein
Schloss Ausführung	Stiftzylinderschloss
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Fachboden Breite	220 mm
Norm	DIN 4547
Anzahl Fachboden fest	1
Sonderlackierung möglich	nein
Breite	610 mm
Namensschild	nein
Fachboden Tiefe	465 mm
Höhe	1800 mm
Unterbau Ausführung	Kunststoff-Füße
Gewicht	43 kg
Anzahl Abteile	2
Lüftungsschlitze Tür	ja
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz

Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Spiegel Typ 1	949770 1
Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Zusätzlicher Schuhboden Abteibreite 300 mm	949760 300
Schuhschale aus Kunststoff Typ 1	949761 1
Kleiderbügel Stück 1	949775 1