



Garderobenschrank mit Sockel und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 4



Bestelldaten

Bestellnummer

949602 4

GTIN

Artikelklasse

92S

Beschreibung

Ausführung:

Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Belüftungskonzept: Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Norm:**DIN 4547****Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	1800 mm
Anzahl Abteile	4
Sonderlackierung möglich	nein
Anzahl Fachboden fest	1
Tiefe	500 mm
Namensschild	nein
Unterbau Ausführung	Sockel
Gewicht	77 kg
für Vorhängeschloss	ja
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
je Abteil Nutzbreite	220 mm
je Abteil Nutztiefe	465 mm
je Hutablage Nutzhöhe	345 mm
Schrägdach	nein
Norm	DIN 4547
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1270 mm
Breite	1190 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Anzahl Kleiderstange	1
Lüftungsschlitze Tür	ja
Fachboden Tiefe	465 mm
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Fachboden Breite	220 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Kleiderbügel Stück 1	949775 1