



## Garderobenschrank mit Kunststofffüßen und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer

949603 3

GTIN

Artikelklasse

92S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

**Belüftungskonzept:** Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

#### Norm:

**DIN 4547**

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

#### Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

je Hutablage Nutzhöhe	345 mm
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Norm	DIN 4547
Fachboden Tiefe	465 mm
Anzahl Fachboden fest	1
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
je Abteil Nutzbreite	220 mm
Unterbau Ausführung	Kunststoff-Füße
Anzahl Kleiderstange	1
Schrägdach	nein
Namensschild	nein
Tiefe	500 mm
Lüftungsschlitze Tür	ja
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1270 mm
Breite	900 mm
Schloss Ausführung	Stiftzylinderschloss
Höhe	1800 mm
Sonderlackierung möglich	nein
Anzahl Abteile	3
Fachboden Breite	220 mm
Gewicht	64 kg
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

---

## Zubehör

---

Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Schuhschale aus Kunststoff Typ 1	949761 1
Zusätzlicher Schuhboden Abteillbreite 300 mm	949760 300
Spiegel Typ 1	949770 1
Kleiderbügel Stück 10	949775 10