



Garderobenschrank mit Kunststofffüßen und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 4



Bestelldaten

Bestellnummer

949603 4

GTIN

Artikelklasse

92S

Beschreibung

Ausführung:

Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

Belüftungskonzept: Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1270 mm
Norm	DIN 4547
Sonderlackierung möglich	nein
je Hutablage Nutzhöhe	345 mm
Tiefe	500 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Fachboden Tiefe	465 mm
Fachboden Breite	220 mm
Schrägdach	nein
Lüftungsschlitze Tür	ja
Höhe	1800 mm
Anzahl Fachboden fest	1
Namensschild	nein
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Schloss Ausführung	Stiftzylinderschloss
Anzahl Kleiderstange	1
Unterbau Ausführung	Kunststoff-Füße
Anzahl Abteile	4
je Abteil Nutzbreite	220 mm
Breite	1190 mm
Gewicht	77 kg
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Schuhschale aus Kunststoff Typ 1	949761 1
Spiegel Typ 1	949770 1
Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Zusätzlicher Schuhboden Abteibbreite 300 mm	949760 300