



Garderobenschrank mit Kunststofffüßen und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 3



Bestelldaten

Bestellnummer

949604 3

GTIN

Artikelklasse

92S

Beschreibung

Ausführung:

Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Belüftungskonzept: Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Norm:**DIN 4547****Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht	64 kg
Anzahl Abteile	3
Höhe	1800 mm
Breite	900 mm
Unterbau Ausführung	Kunststoff-Füße
Sonderlackierung möglich	nein
Namensschild	nein
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
je Abteil Nutztiefe	465 mm
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Anzahl Kleiderstange	1
je Hutablage Nutzhöhe	345 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
für Vorhängeschloss	ja
Anzahl Fachboden fest	1
Norm	DIN 4547
Tiefe	500 mm
Fachboden Tiefe	465 mm
Lüftungsschlitze Tür	ja
Schrägdach	nein
Fachboden Breite	220 mm
je Abteil Nutzbreite	220 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1270 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Zusätzlicher Schuhboden Abteillbreite 300 mm	949760 300
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Schuhschale aus Kunststoff Typ 1	949761 1
Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Spiegel Typ 1	949770 1