



Garderobenschrank mit Schrägdach, Sockel und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 3



Bestelldaten

Bestellnummer

949621 3

GTIN

Artikelklasse

92S

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, das ein Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

je Abteil Nutzbreite	220 mm
Lüftungsschlitze Tür	ja
Höhe hinten	2000 mm
für Vorhängeschloss	ja
Fachboden Breite	220 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Anzahl Abteile	3
passend für Integralhelm	ja
Schrägdach	ja
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
Unterbau Ausführung	Sockel
Tiefe	500 mm
Anzahl Kleiderstange	1
Anzahl Fachboden fest	1
Gewicht	70 kg
Höhe vorne	1800 mm
Norm	DIN 4547
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	360 - 530 mm
für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
Breite	900 mm
Fachboden Tiefe	465 mm
Sonderlackierung möglich	nein
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Kleiderbügel Stück 1	949775 1