



Garderobenschrank mit Schrägdach, Kunststofffüßen und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 3



Bestelldaten

Bestellnummer

949622 3

GTIN

Artikelklasse

92S

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, das ein Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Sonderlackierung möglich

nein

Höhe hinten	2000 mm
Tiefe	500 mm
Anzahl Kleiderstange	1
Anzahl Fachboden fest	1
Breite	900 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	360 - 530 mm
Anzahl Abteile	3
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Gewicht	70 kg
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
Fachboden Tiefe	465 mm
je Abteil Nutzbreite	220 mm
passend für Integralhelm	ja
Unterbau Ausführung	Kunststoff-Füße
Norm	DIN 4547
Schloss Ausführung	Stiftzylinderschloss
Höhe vorne	1800 mm
Fachboden Breite	220 mm
Schrägdach	ja
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Lüftungsschlitze Tür	ja
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Schuhschale aus Kunststoff Typ 1	949761 1
Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Zusätzlicher Schuhboden Abteillbreite 300 mm	949760 300
Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Spiegel Typ 1	949770 1