



## Garderobenschrank mit Schrägdach, Sockel und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 4



### Bestelldaten

Bestellnummer

949620 4

GTIN

Artikelklasse

92S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, das ein Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

#### Norm:

**DIN 4547**

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

#### Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

### Technische Beschreibung

Fachboden Breite

220 mm

Anzahl Kleiderstange	1
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Lüftungsschlitze Tür	ja
Tiefe	500 mm
Schrägdach	ja
Norm	DIN 4547
Höhe vorne	1800 mm
je Abteil Nutzbreite	220 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	360 - 530 mm
passend für Integralhelm	ja
Gewicht	83 kg
Breite	1190 mm
Sonderlackierung möglich	nein
Unterbau Ausführung	Sockel
Höhe hinten	2000 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
Schloss Ausführung	Stiftzylinderschloss
Anzahl Abteile	4
Anzahl Fachboden fest	1
Fachboden Tiefe	465 mm
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

## Zubehör

Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Kleiderbügel Stück 10	949775 10