



Garderobenschrank mit Schrägdach, Sockel und DOM Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 2



Bestelldaten

Bestellnummer

949620 2

GTIN

Artikelklasse

92S

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, das ein Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Gewicht

49 kg

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| passend für Integralhelm | ja |
| Sonderlackierung möglich | nein |
| Tiefe | 500 mm |
| Höhe hinten | 2000 mm |
| Schloss Ausführung | Stiftzylinderschloss |
| je Abteil Nutzbreite | 220 mm |
| Schrägdach | ja |
| Fachboden Breite | 220 mm |
| je Kleider-Abteil Nutzhöhe | 1260 mm |
| Fachboden Tiefe | 465 mm |
| Norm | DIN 4547 |
| Anzahl Fachboden fest | 1 |
| Breite | 610 mm |
| je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe | 360 - 530 mm |
| Unterbau Ausführung | Sockel |
| Anzahl Abteile | 2 |
| Anzahl Kleiderstange | 1 |
| Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür |
| je Abteil Nutztiefe | 465 mm |
| Höhe vorne | 1800 mm |
| Lüftungsschlitze Tür | ja |
| Materialstärke | 0,8 mm |
| Türöffnungswinkel | 110 Grad |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesinsatz |
| Farbauswahl | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Produktart | Garderobenschrank |

Zubehör

| | |
|--|------------|
| Kleiderbügel Stück 1 | 949775 1 |
| Schuhschale aus Kunststoff Typ 1 | 949761 1 |
| Kleiderbügel Stück 10 | 949775 10 |
| Spiegel Typ 1 | 949770 1 |
| Zusätzlicher Schuhboden Abteillbreite 300 mm | 949760 300 |