



Garderobenschrank mit Schrägdach, Kunststofffüßen und Sicherheitsdrehriegelverschluss, Anzahl Abteile: 2



Bestelldaten

Bestellnummer

949623 2

GTIN

Artikelklasse

92S

Beschreibung

Ausführung:

Der Korpus verfügt über ein Schrägdach, das ein Liegenbleiben von Gegenständen verhindert. Abteillbreite 300 mm mit festeingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und eingestanztem Etikettenrahmen. Es kann zwischen Sockel und Kunststofffüßen gewählt werden.

Mit Drehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss bis Gr. 40 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

für Vorhängeschloss mit Bügel-Ø bis	6 mm
Höhe hinten	2000 mm
Lüftungsschlitze Tür	ja
Unterbau Ausführung	Kunststoff-Füße
Schrägdach	ja
Anzahl Fachboden fest	1
Fachboden Tiefe	465 mm
Höhe vorne	1800 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe	1260 mm
je Abteil Nutzbreite	220 mm
Fachboden Breite	220 mm
Anzahl Abteile	2
Schloss Ausführung	Sicherheitsdrehriegelverschluss
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe	360 - 530 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Breite	610 mm
für Vorhängeschloss	ja
passend für Integralhelm	ja
Tiefe	500 mm
Norm	DIN 4547
Gewicht	49 kg
je Abteil Nutztiefe	465 mm
Sonderlackierung möglich	nein
Anzahl Kleiderstange	1
Materialstärke	0,8 mm
Türöffnungswinkel	110 Grad
Farbauswahl	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktart	Garderobenschrank

Zubehör

Kleiderbügel Stück 10	949775 10
Kleiderbügel Stück 1	949775 1
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40